

撮影機能付きゴルフ距離計“PowerShot GOLF”を発売 正確な測距機能と小型・軽量ボディを両立

キヤノン初となるゴルフ市場向け製品として、撮影機能付きのゴルフ距離計“PowerShot GOLF”（パワーショット ゴルフ）を2024年7月下旬に発売します。



“PowerShot GOLF”



ターゲットまでの正確な測距に加え
静止画・動画撮影が可能



プレーを妨げない小型・軽量ボディ

ゴルフレーザー距離計とは、ピンフラッグなどのターゲットに赤外線レーザーを照射し、跳ね返ってきた時間の長さによって、立っている位置からターゲットまでの距離を測定できる機器です。ユーザーは測定した距離に応じて、適切なクラブ選択をすることができます。キヤノンの撮影機能付きゴルフ距離計“PowerShot GOLF”は、正確な測距機能と小型・軽量ボディを両立しながら、プレーの振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能を搭載しています。キヤノン初のゴルフ製品“PowerShot GOLF”を市場に投入することで、スコアアップを目指すゴルファーのニーズに応えます。

■ コースの勾配を考慮して距離を表示するスロープ補正機能^{※1}や手ブレ補正機能^{※2}により正確な距離測定が可能

コースの勾配を考慮した実際に打つべき距離である加減算距離を測定できるスロープ補正機能や、快適にターゲットに照準を合わせることが可能な手ブレ補正機能を搭載しています。さらに、電子ビューファインダー（EVF）の採用により、クリアな視界での円滑な測距を実現し、6倍／12倍（デジタルズーム）を切り替えることで遠くのターゲットも簡単に測距できます。ターゲットまでの正確な距離測定を実現するさまざまな機能を搭載することで、ゴルファーの適切なクラブ選択をサポートします。

■ 快適なプレーをアシストする小型・軽量ボディと防滴性能

正確な測距機能や静止画・動画撮影機能を搭載しながら大きさ約31mm（幅）×約91.2mm（奥行き）×約58.9mm（高さ）、質量約151g（カード含む）の小型・軽量ボディを実現しています。ズボンのポケットに収納しやすいコンパクトサイズのため、プレー中の動きを妨げることなく持ち歩くことができます。また、IPX4相当^{※3}の防滴性能を搭載し、雨天時のプレー中にも使用することが可能です。

■ プレーの振り返りや思い出の記録が可能な静止画・動画撮影機能

電子ビューファインダー（EVF）からの風景と、その画面上に表示されるターゲットまでの距離情報を静止画・動画として記録することが可能です。これにより、プレー後に本体やタブレット等で見返して振り返ることで、ショット前のシチュエーションを鮮明に思い出しながら、復習ができ、さらなる上達をサポートします。また、プレー中の様子やゴルフ場の風景などを撮影し、思い出として静止画・動画を残すことができます^{※4}。

※1. スロープ機能オフ時には再生機能が使用出来ません（画像消去も含む）。また、スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能になります。ただし、競技で利用するには必ず事前に各大会のローカルルールをご確認下さい。なお、本製品の測定範囲は約7yd-800ydです（測距対象や環境によって測距範囲が制限されることがあります）。

※2. 2軸（Pitch/Yaw）補正。また手ブレ補正は常にONになります（OFFには出来ません）。

※3. IPXは、「IEC（国際電気標準会議）」によって定められている保護等級です。IPX4は防水等級4級を指し、全ての方向からの飛沫によって有害な影響を受けないことを示しています。また、防滴に配慮した構造ですが、水滴などの侵入を完全に防ぐものではありません。霧や雨天時には、レーザーが雨粒に反射して、目標物までの距離が正確に測れない場合があります。

※4. 最短撮影距離は、4m（4.4yd）。顔を検出した露出制御はできません。人物を撮影する場合は、レーザーをOFFにしてください。

製品名	希望小売価格	発売日
PowerShot GOLF	オープン価格	2024年7月下旬

-
- 一般の方のお問合せ先 : キヤノンお客様センター 0570-07-9224 (直通)

＜“PowerShot GOLF”の特長＞

1) コースの勾配を考慮して距離を表示するスロープ補正機能や手ブレ補正機能により正確な距離測定が可能

- コースの勾配を考慮した実際に打つべき距離である加減算距離を測定できるスロープ補正機能や、快適にターゲットに照準を合わせることが可能な手ブレ補正機能を搭載。
- 電子ビューファインダー（EVF）の採用により、クリアな視界での円滑な測距を実現し、6倍／12倍（デジタルズーム）を切り替えることで、遠くのターゲットも簡単に測距が可能※1。



加減算距離（実際に打つべき距離）
直線距離
実際に打つべき距離を測定・表示できる
スロープ補正機能



6倍（通常時）



12倍デジタルズーム

12倍のデジタルズームにより離れたピンフラッグも測距が容易
（画像はイメージです）

- 測距時に被写体が複数検出された際、一番手前のターゲットを対象として測距を行うピンロック機能を搭載し、ピンフラッグなどの測距が容易。また、測定ボタンを半押しすることにより、最大8秒間連続で複数のターゲットを測距できる連続測距機能を搭載。
- 測距が完了すると本体が振動し、瞬時に知らせるバイブレーション機能を搭載※2。

※1. 6倍時の焦点距離は約410mm相当（35mm判換算）、12倍デジタルズーム時は約820mm相当（35mm判換算）。


※2. メニューでON/OFFの切り替えが可能。動画撮影中は振動しません。

2) 快適なプレーをアシストする小型・軽量ボディと防滴性能

- 正確な測距機能や静止画・動画撮影機能を搭載しながら大きさ約31mm（幅）×約91.2mm（奥行き）×約58.9mm（高さ）、質量約151g（カード含む）の小型・軽量ボディを実現。
- ズボンのポケットに収納しやすいコンパクトサイズのため、プレー中の動きを妨げることなく持ち歩きが可能。
- IPX4相当の防滴性能を搭載し、雨天時のプレー中にも使用することが可能。
- 操作性に優れたシンプルなボタン配置を実現。



小型ボディでケースからの取り出しも容易
* 同梱の専用ケース装着時



ゴルファーのニーズに対応した各種機能とシンプルなボタン配置

3) プレーの振り返りや思い出の記録が可能な静止画・動画撮影機能

- 電子ビューファインダー（EVF）からの景色と、その画面上に表示されるターゲットまでの距離情報を静止画・動画として記録することが可能。これにより、プレー後に本体やタブレット等で見返して振り返ることで、ショット前のシチュエーションを鮮明に思い出しながら、復習ができ、さらなる上達をサポート。
- ラウンド中に気になったことを、動画撮影時にコースの風景と合わせて音声メモとして記録することも可能。
- プレー中の様子やゴルフ場の風景などを撮影し、思い出として写真・動画を残すことが可能。



景色と距離情報を静止画／動画で記録
(イメージ)



プレー中の友人の様子を撮影可能



動物や風景などを思い出として残すことが可能

〈製品仕様について〉

製品仕様の詳細はキヤノンホームページをご参照ください。URL：Canon.jp/psgolf